

#### CERTIFICAT D'APPROBATION CE DE TYPE

CERTIFICATE OF EC TYPE APPROVAL

# N° F-03-A-328 du 10 octobre 2003

### Instrument de pesage à fonctionnement non automatique

Non-automatic weighing instrument

tvpe vvLCxx

Délivré par Laboratoire National d'Essais, 1, rue Gaston Boissier - 75724 PARIS Cedex 15 (FRANCE)

issued by **En application** in accordance with

du décret n° 91-330 du 27 mars 1991 modifié, et de l'arrêté du 22 juin 1992 modifié, transposant dans le droit français la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 modifiée par la directive 93/68/CEE

The decree n' 91-330 dated 27 march 1991 modified and the order dated 22 june 1992 modified, transposing in the French law the

council directive 90/384/EEC of 20 june 1990 modified by the council directive 93/68/EEC of 22 july 1993.

Délivré à issued to

Société LA CORPO,5 rue Gay-Lussac, 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE (FRANCE).

Concernant in respect of

characteristics

un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, électronique, à équilibre automatique, à

indication numérique, avec ou sans leviers, à une ou deux étendues de pesage, à un ou deux échelons,

non destiné à la vente directe au public.

A non automatic weighing instrument, electronic, self-indicating, with or without lever system, one or two weighing range, one or two

scales intervals, not intended for direct sales to the public

Caractéristiques

. **(11)** Classe de précision Accuracy class

 $: 3 \text{kg} \le \text{Max} \le 3000 \text{ kg}$ Portée maximale Maximum capacity (Max) (compatible avec les modules utilisés).

Echelon Verification scale interval (e) :  $e \ge 5$  g (pour  $n \le 6000$  mono étendue)

ou  $e \ge 1$  g (pour  $n \le 3000$  deux étendues)

ou 1 g  $\leq$  e  $\leq$  50 kg (pour n  $\leq$  3000 mono étendue)

ou  $e \ge v_{min}$  (voir annexe)

Nombre d'échelons :  $n \le 6000$  ou  $n \le 3000$  (une seule étendue avec cellule de

Number of verification scale intervals (n) pesée à sortie analogique) ou

:  $n \le 3000$  (deux étendues avec cellule de pesée à sortie

analogique) ou

:  $n \le 5000$  (avec cellule de pesée à sortie numérique)

:  $n \le 1000$  en classe IIII

Température de fonctionnement

Working temperature

: -10 °C/+40 °C

Valable jusqu'au :

10 octobre 2013.

valid until

Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du certificat d'approbation et comprend 5 pages. Tous les plans, schémas et notices sont déposés au Laboratoire National d'Essais sous la référence de dossier DDC/22/ D040347-D1-1. The principal characteristics, approval conditions are set out in the appendix hereto, which forms part of the approval documents and consists of 5 pages. All the plans, schematic diagrams and documentation are recorded under reference file DDC/22/D040347-D1-1.

> Pour le Directeur Général Directrice Certification et Développement

> > Laurence DAGALLIER

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique LA CORPO, type yyLCxx (où yy représente l'année de fabrication et xx représente un numéro d'ordre chronologique) sont des instruments électroniques, à équilibre automatique, à indication numérique, avec ou sans leviers, à une étendue de pesage, à un ou deux échelons par étendue de pesage, destinés aux usages réglementés prévus à l'article 1 er du Décret n° 91-330 du 27 mars 1991 modifié, qui a transposé dans le droit français la Directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 modifiée.

Les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 100 kg ne sont pas destinés à la vente directe au public.

Toutes les propriétés de ces instruments, qu'elles soient décrites ou non, ne doivent pas être contraires à la Norme Européenne EN 45501, qui est prise comme référentiel.

#### 1. Description fonctionnelle

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique LA CORPO, type yyLCxx se déclinent suivant les versions suivantes :

- avec dispositif récepteur de charge classique et non critique,
- pèse-palette.

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique LA CORPO, type yyLCxx sont constitués de trois modules :

A - Soit d'un dispositif indicateur pour cellule de pesée à sortie analogique, choisi parmi ceux indiqués dans le tableau suivant :

| FABRICANT | ТҮРЕ                                 | N° du certificat d'essai                |
|-----------|--------------------------------------|---|
| PRECIA    | Х942-В                               | SDM n° I9501 du 13 juillet 1995, révisé |
| PRECIA    | Х952-В                               | SDM n° 19602 du 29 juillet 1996, révisé |
| PRECIA    | Dispositif terminal X201-B associé à | LNE n° 01-03 du 4 avril 2001            |
|           | Module unité de traitement X201      | LNE n° 01-02 du 4 avril 2001            |
| PRECIA    | Dispositif terminal X222-B associé à | LNE n° 03-03 du 14 février 2003         |
|           | Module unité de traitement X201      | LNE n° 01-02 du 4 avril 2001            |
| PRECIA    | Dispositif terminal X223-B associé à | LNE n° 02-09 du 16 décembre 2002        |
|           | Module unité de traitement X201      | LNE n° 01-02 du 4 avril 2001            |
| SN DYONA  | FORCE 1                              | LNE n° 02-08 du 25 novembre 2002        |
| SARTORIUS | TN                                   | PTB n° D09-03.13 du 4 avril 2003        |
| OHAUS     | DA, DP et DC                         | NMi n° TC5130 du 8 octobre 1997         |
| OHAUS     | CW-11                                | NMi n° TC5979 du 25 juillet 2002        |
| OHAUS     | CD-11                                | NMi n° TC6063 du 28 août 2002           |

Les caractéristiques et les différentes fonctions du dispositif indicateur utilisé sont décrites dans le certificat d'essai correspondant.

- Soit le dispositif indicateur PRECIA type X.970-B, faisant l'objet du certificat d'essai SDM n° 98.03 du 10 mars 1998, révisé, associé à des cellules de pesée à sortie numérique (voir ci-après), ou au dispositif unité de traitement PRECIA type X987, faisant l'objet du certificat d'essai SDM n° 99.04 du 22 mars 1999, connecté à une cellule de pesée à sortie analogique, composée de capteurs à jauges de contrainte.

Les caractéristiques et les différentes fonctions du dispositif indicateur ou du module unité de traitement sont décrites dans leur certificat d'essai.

- Soit le dispositif indicateur PRECIA type X201-B, faisant l'objet du certificat d'essai LNE n° 01-03 du 4 avril 2001, révisé, ou le dispositif indicateur PRECIA type X222-B, faisant l'objet du certificat d'essai LNE n° 03-03 du 14 février 2003, ou le dispositif indicateur PRECIA type X223-B, faisant l'objet du certificat d'essai LNE n° 02-09 du 16 décembre 2002 associé à des cellules de pesée à sortie numérique par son dispositif unité de traitement PRECIA type X201 PMNET, faisant l'objet du certificat d'essai LNE n° 02-03 du 11 juin 2002.



Les caractéristiques et les différentes fonctions du dispositif indicateur ou du module unité de traitement sont décrites dans leur certificat d'essai.

- **B** Un dispositif équilibreur et transducteur de charge constitué par une ou plusieurs cellules de pesée identique(s), à sortie analogique ou numérique (voir plus de détails ci-après, pour l'association aux dispositifs récepteurs de charge et les conditions).
- C Un dispositif récepteur de charge avec ou sans levier, équipé de cellule(s) de pesée à sortie analogique, considéré comme classique et non critique et dont la transmission de la charge est réalisée selon l'un des montages de cellule de pesée, figurant dans le guide WELMEC 2.4 d'août 2001, dans ce cas :

Toute (toutes) cellule(s) de pesée peut (peuvent) être utilisée(s) sous couvert de ce certificat d'approbation CE de type pour les dispositifs récepteurs de charge considérés comme classiques et non critiques (cf. : guide WELMEC 2.4 d'août 2001), sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

- Il existe, pour cette cellule de pesée, un certificat OIML de conformité (R60) ou un certificat d'essai (EN 45501) délivré par un organisme notifié responsable pour l'examen CE de type en application de la directive 90/384/CEE, modifiée.
- 2. Le certificat contient les types de cellules de pesée et les données sur les cellules de pesée nécessaires pour remplir la déclaration de compatibilité des modules du fabricant (WELMEC 2, révision 3, d'octobre 2000 §11), ainsi que toute exigence particulière de montage. Une cellule de pesée marquée NH est autorisée seulement si les essais d'humidité selon EN 45501 ont été réalisés sur cette cellule de pesée.
- 3. La compatibilité des cellules de pesée et de l'indicateur est établie par le fabricant, au moyen de la fiche de compatibilité des modules figurant dans le document WELMEC 2 cité ci-dessus, lors de la vérification CE ou de la déclaration CE de conformité au type.
- 4. Le dispositif transmetteur de charge doit être conforme à l'un des exemples présentés dans le guide WELMEC concernant les cellules de pesée.
- Ou un dispositif récepteur de charge en forme de « U » constituant une version dite « pèse-palette », de dimensions maximales 1250 mm x 1125 mm (schéma page 5) et équipé d'un dispositif équilibreur et transducteur de charge composé de quatre capteurs identiques à jauges de contrainte choisis parmi ceux cités dans le tableau suivant :

| FABRICANT | ТҮРЕ        | N° du certificat d'essai             |
|-----------|-------------|--------------------------------------|
| TEDEA     | 3410, 3411  | NMi n° TC2353 du 3 janvier 2002      |
| TEDEA     | 3510, 3510B | NMi n° TC2272 du 10 septembre 2002   |
| HBM       | HLC         | NMi n° TC2163 du 16 juillet 2001     |
| HBM       | Z6          | NMi n° TC2207 du 26 février 1997     |
| SCAIME    | SB30X       | SDM n° C9404 du 26 mai 1999          |
| SCAIME    | SA30X       | SDM n° C9607 du 30 mai 1996          |
| SCAIME    | S30X        | SDM n° C9421 du 22 novembre 1994     |
| FLINTEC   | SB4         | PTB n° D09-97.02 du 23 mars 1998     |
| FLINTEC   | SB6         | PTB n° D09-97.04 du 12 décembre 2002 |
| FLINTEC   | SLB         | PTB n° D09-97.01 du 04 juin 1999     |

#### 2. Données techniques - Caractéristiques métrologiques

- Classe de précision : ou ou

- Portée maximale (Max) :  $3 \text{ kg} \le \text{Max} \le 3000 \text{ kg}$  (compatible avec les modules utilisés),

 $600 \text{ kg} \le \text{Max} \le 3000 \text{ kg}$  pour la version « pèse-palette ». page 2/5



- Echelon (e) :  $e \ge 5$  g (pour  $n \le 6000$  mono étendue)

ou  $e \ge 1$  g (pour  $n \le 3000$  deux étendues)

ou 1 g  $\leq$  e  $\leq$  50 kg (pour n  $\leq$  3000 mono étendue),

:  $e \ge v_{min}$  cas de cellule(s) de pesée à sortie numérique,

:  $e \ge 200$  g pour la version « pèse-palette ».

- Nombre maximal (n) d'échelons par étendue de pesage

\* en classe III : n ≤ 6000 (une seule étendue avec cellule de pesée à sortie analogique) ou

 $n \leq 3000$  (une seule étendue avec cellule de pesée à sortie analogique et version « pèse-

palette ») ou

:  $n \le 3000$  (deux étendues avec cellule de pesée à sortie analogique) ou

 $: n \le 5000$  (cas de cellule(s) de pesée à sortie numérique),

\* en classe IIII :  $n \le 1000$ .

#### 3. Conditions particulières de construction

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique LA CORPO, type yyLCxx dont le récepteur de charge est muni de leviers, peuvent être équipés, en option, d'un dispositif indicateur faisant partie d'un dispositif mesureur de charge à romaine.

Dans ce cas le fonctionnement simultané des deux dispositifs indicateurs est rendu impossible.

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique LA CORPO, type yyLCxx peuvent porter, le cas échéant, dans la version « pèse-palette » une mention indiquant que le résultat de la pesée n'est garanti qu'en position horizontale contrôlée à l'aide de l'indicateur de niveau.

#### 4. Interfaces

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique LA CORPO, type yyLCxx, peuvent être connectés à tout dispositif périphérique compatible. Les interfaces sont décrites dans le certificat d'essai du dispositif indicateur.

### 5. Conditions particulières de vérification

Outre les dispositions prévues ci-dessus pour l'acceptation générale de(s) cellule(s) de pesée à sortie analogique dans les dispositifs récepteurs de charge classiques, la preuve de la compatibilité des cellules de pesée et de l'indicateur est également établie par le fabricant, au moyen de la fiche de compatibilité des modules figurant dans le document WELMEC 2 cité ci-dessus, lors de la vérification CE ou de la déclaration CE de conformité au type.

#### 6. Scellement

Afin de protéger les composants qui ne peuvent être ni démontés ni réglés par l'utilisateur, une marque doit être apposée sur les scellements prévus à cet effet : la description des dispositifs de scellement figure dans le certificat d'essai de l'indicateur concerné. La boîte de raccordement des capteurs (le cas échéant) reçoit une marque de scellement.

Ces scellements sont constitués d'une pastille de plomb ou d'une étiquette autocollante destructible par arrachement.

La marque devant figurer sur les scellements peut être :

- soit la marque du constructeur stipulée dans un système qualité approuvé par un organisme notifié (Annexe II, point 2.3 de la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990, modifiée, Article 4 du décret n° 91-330 du 27 mars 1991, modifié).
- soit une marque légale dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans tout autre Etat signataire de l'accord instituant l'Espace Economique Européen. page 3/5



#### 7. Inscriptions réglementaires

La plaque d'identification des instruments de pesage à fonctionnement non automatique LA CORPO, type yyLCxx, porte au moins les indications suivantes :

- la marque ou le nom du fabricant,
- le nom du type et le numéro de série de l'instrument,
- les caractéristiques métrologiques,
- la classe de précision,
- le numéro du présent certificat d'approbation CE de type.

Cette plaque est constituée soit d'un support permettant l'apposition d'une marque de scellement, soit d'une étiquette autocollante destructible par arrachement.

#### 8. Remarques

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique LA CORPO, type yyLCxx, peuvent être commercialisés sous des appellations commerciales différentes, avec des présentations qui diffèrent exclusivement par la décoration.



## Montage des cellules de pesées selon schémas WELMEC

# <u>la Corpo</u>



**NOTA :** En absence de dispositif de mise à niveau, la mention suivante figure à proximité du dispositif indicateur de niveau "le résultat de la pesée n'est garanti qu'en position horizontale contrôlée à l'aide de l'indicateur de niveau".

